

品 群	品 番・品 名	色区分	着色・IR方式	可視光線 透過率%	紫外線 透過率%	日 射			遮 蔽 係 数
						反射率%	吸収率%	透過率%	
透明 IR カット	IR-25HD	透明	無機 IR	86	<1	7	25	68	0.87
	IR-ESCUDO	透明	無機 IR	86	<1	7	25	68	0.87
	HCN-70	薄青	無機 IR	74	<1	6	55	39	0.66
	HCN-60G	薄青緑	無機 IR+ 着色コート	68	<1	6	57	37	0.64
透明 IR スパッタ	HM-60HD	琥珀	貴金属スパッタ	69	<1	38	14	48	0.61
	HM-80HD	淡琥珀	貴金属スパッタ	82	<1	14	13	73	0.89
	IR-25RD	琥珀	貴金属スパッタ + 無機 IR	75	<1	25	22	53	0.68
パステルハーフミラー	アクアブルーハーフ	薄青銀	染色 + メタライズ	30	<2	28	45	27	0.48
	コスミックハーフ	青銀	染色 + メタライズ	16	<2	25	50	25	0.48
	パープルハーフ	紫銀	染色 + メタライズ	22	<2	30	45	25	0.46
	イエローハーフ	黄銀	染色 + メタライズ	35	<2	37	36	27	0.45
	グリーンハーフ	緑銀	染色 + メタライズ	27	<2	29	43	28	0.48
ニュートラルシルバー	SL-18	鏡	アルミメタライズ	18	<1	58	28	14	0.28
パステルグリーン	グリーン 62	淡緑	染色	62	<2	9	15	76	0.92
	ミントグリーン 63	淡青緑	染色	63	<2	9	16	75	0.92
	スプライトグリーン 52	緑	染色	52	<2	9	17	74	0.91
	グリーングレイ 43	深緑	染色	43	<3	7	27	66	0.85
ヴィヴィットカラー	マジョリカブルー 25	紺	染色	15	<2	9	35	56	0.77
	イタリアンブルー 40	濃青	染色	20	<2	9	23	68	0.86
	コスミックブルー 55	青	染色	35	<2	9	15	76	0.92
	モーニングブルー 59	薄青	染色	57	<2	9	13	78	0.94
	アクアブルー 64	淡青	染色	63	<2	9	11	80	0.95
パステルカラー	イエロー 85	黄	染色	85	<2	9	9	82	0.96
	オレンジ 65	橙	染色	65	<2	9	10	81	0.96
	ピンク 62	桃	染色	62	<2	9	12	79	0.94
	パープル 50	薄紫	染色	50	<2	9	19	72	0.89
ブロンズカラー	BR-30	薄茶	染色	31	<1	9	34	57	0.78
原着 IR グレイ	GY-5IR	濃黒	原着 + 無機 IR	7	<1	6	55	39	0.66
	GY-15IR	黒	原着 + 無機 IR	15	<1	6	51	43	0.69
	GY-30IR	薄黒	原着 + 無機 IR	30	<1	6	44	50	0.74
	GY-45IR	淡黒	原着 + 無機 IR	45	<1	6	37	57	0.79
	HCD-20G	黒	無機 IR+ 原着	23	<1	5	78	17	0.53
	HCD-30G	薄黒	無機 IR+ 原着	34	<1	5	73	22	0.49
ウインコスニッケルスパッタ	HCM-30GN	薄黒	無機 IR+ ニッケルスパッタ	31	<1	13	70	17	0.46
マディコオートラックス	AL-21XSR	深黒緑		16	<1			37	0.43
	AL-36XSR	薄黒緑		35	<1			49	0.56